



# Galaxy II™



## Divaricatori Chirurgici Autostatici

  
JUNEMEDICAL  
SIMPLIFYING COMPLEXITY

# Galaxy II - Divaricatori Autostatici

## Snowman

- Lunghezza interna: cm 32
- Diametro interno grande: cm 17,78
- Diametro interno piccolo: cm 11,2



## Square

- Diametro interno: cm 14x14




Particolare dello snodo con blocco rapido ad eccentrico



## Slider

- Lunghezza interna: cm 13,5
- Diametro interno chiuso: cm 11,3
- Diametro interno aperto: cm 16

## Galaxy II - Male Kit



### Descrizione:

- Kit assemblato appositamente per procedure sull'uomo

### Contenuto:

- 1x divaricatore tipo Snowman
- 6x 12mm uncini acuminati
- 1x 5mm uncini acuminati
- 2x 3 valva a tre rebbi
- 2x 7mm doppio uncino acuminato
- 1x sollevatore del pene ad amaca
- 1x clip per catetere
- 2x LUXC clip portaluca (solo Kit con LUXC)

## Kit Divaricatori - Galaxy II

Prodotto	Descrizione		Codice	Confezione
Snowman	Solo frame	Divaricatore Snowman	JUNE3000	1 box da 10 pz
	Kit	Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta acuminata (SHARP) da 5mm e 2 clip catetere	JUNE3000s5	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta semi-smussa (SEMI-BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere	JUNE3000sb5	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere	JUNE3000b5	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 12mm e 2 clip catetere	JUNE3000b12	1 box da 10 pz
Square	Solo frame	Divaricatore Square	JUNE3001	1 box da 10 pz
	Kit	Kit Divaricatore Square, 8 retrattori ad uncino con punta acuminata (SHARP) da 5mm e 2 clip catetere	JUNE3001s5	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Square, 8 retrattori ad uncino con punta semi-smussa (SEMI-BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere	JUNE3001sb5	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Square, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere	JUNE3001b5	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Square, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 12mm e 2 clip catetere	JUNE3001b12	1 box da 10 pz
Slider	Solo frame	Divaricatore Slider	JUNEGX-U	1 box da 10 pz
	Kit	Kit Divaricatore Slider, 8 retrattori ad uncino con punta acuminata (SHARP) da 5mm e 2 clip catetere	JUNEGX-U5s	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Slider, 8 retrattori ad uncino con punta semi-smussa (SEMI-BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere	JUNEGX-U5Sb	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Slider, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere	JUNEGX-U5b	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Slider, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 12mm e 2 clip catetere	JUNEGX-U12b	1 box da 10 pz
Male Kit	Kit	Male KIT composto da: 1x divaricatore Snowman, 1x retrattore ad uncino con punta acuminata da 5mm, 6x retrattori ad uncino con punta smussa da 12mm, 2x retrattori a uncino con doppia punta acuminata da 7mm, 2x retrattori con estremità a valva a 3 rebbi, 1 sollevatore del pene ad amaca e 1 clip per catetere	JUNEGX-2020	1 box da 1 pz

## Vantaggi nell'uso dei divaricatori Galaxy II

- Facili da usare, i divaricatori Galaxy II permettono di ottenere angoli ottimali di divaricazione migliorando la visibilità del campo chirurgico.
- I retrattori elastici, a uncino o a valva, sono posizionati nei tessuti e il loro tratto elastico è inserito nelle scanalature ricavate negli anelli, fornendo una controtrazione.
- Le scanalature sugli anelli fanno sì che i retrattori elastici, posti con facilità, rimangano in sito, ma fanno anche in modo che sia possibile rilasciarli altrettanto facilmente qualora fosse necessario un loro rapido riposizionamento.
- Forniscono una visualizzazione chiara ed esposizione e accesso al sito chirurgico ottimali durante l'intervento. Mantengono più ordinati gli strumenti presenti sul sito operatorio e riducono il numero di assistenti impegnati ad aiutare nella divaricazione.
- Leggero e di uso intuitivo, il sistema di bloccaggio a camma, suggerito da chirurghi, permette all'utilizzatore di adattare velocemente il divaricatore alle necessità della procedura.

### I Divaricatori Galaxy II sono usati in:

- Chirurgia Generale
- Chirurgia Laparoscopica
- Chirurgia della mano e del piede
- Chirurgia Pediatrica
- Chirurgia Plastica
- Chirurgia Coloretale
- Ginecologia
- Urologia
- ORL

### Galaxy II - Retrattori elastici

- uncino a punta smussa da 5 mm
- uncino a punta smussa da 12 mm
- uncino a punta semismussa da 5 mm
- uncino a punta acuminata da 5 mm
- doppio uncino a punta acuminata da 7 mm
- terminale a valva con tre rebbi, ampiezza 20 mm




#### Retrattori elastici - Galaxy II

Prodotto	Descrizione	Codice	Confezione
<b>Sharp 5mm</b>	Retratore ad uncino con punta acuminata da 5mm	JUNE3002S-50	1 box da 50 pz
<b>Blunt 5mm</b>	Retratore ad uncino con punta smussa da 5mm	JUNE 3002B-50	1 box da 50 pz
<b>Semi-Blunt 5mm</b>	Retratore ad uncino con punta semi-smussa da 5mm	JUNE3002SB-50	1 box da 50 pz
<b>Blunt 12mm</b>	Retratore ad uncino con punta smussa da 12mm	JUNE 3003B-50	1 box da 50 pz
<b>Double Sharp 7 mm</b>	Retratore ad uncino con doppia punta acuminata da 7mm	JUNE3004S-50	1 box da 50 pz
<b>3 Finger Claw</b>	Retratore con estremità a valva a 3 rebbi	JUNE3005B-50	1 box da 50 pz



## Galaxy II - LUX Connect

**Galaxy II LUX Connect** è un divaricatore autostatico completo di illuminazione da utilizzare durante la chirurgia a cielo aperto. È particolarmente efficace per illuminare cavità profonde.



Il dispositivo di illuminazione è costituito da un cavo luce con porzione terminale sdoppiata e pieghevole ed è collegabile direttamente ad una fonte di luce.

Galaxy II LUX Connect può essere modellato liberamente per un'illuminazione diffusa lasciando che le necessità chirurgiche dell'operatore ne determinino la forma, la posizione e la direzione della luce. Inoltre può mantenere la sua posizione, senza l'incombenza di doverlo reggere manualmente, grazie ad un'apposita clip che consente di fissarlo in varie posizioni sugli anelli divaricatori Galaxy II.

Diametro del tubo: 4.65mm

Diametro punta ottica: 3.4mm

Lunghezza dispositivo: 55.6 cm

Il sistema d'illuminazione può essere utilizzato con qualsiasi kit Galaxy II. Per ottenere il codice di ordine è sufficiente aggiungere il suffisso -LUXC alla fine del codice d'ordine, ad esempio JUNE3000S5-LUXC (anello divaricatore Snowman, 8 retrattori elastici con punta acuminata da 5mm, clip per catetere, cavo luce e due clip per fissare il cavo luce al divaricatore).

### Kit Divaricatori completi di LUX Connect - Galaxy II

Prodotto	Descrizione		Codice	Confezione
Snowman LUX Connect	Solo frame	Divaricatore Snowman e illuminatore	JUNE3000-LUXC	1 box da 10 pz
	Kit	Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta acuminata (SHARP) da 5mm, 2 clip catetere e illuminatore	JUNE3000s5-LUXC	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta semi-smussa (SEMI-BLUNT) da 5mm, 2 clip catetere e illuminatore	JUNE3000sb5-LUXC	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 5mm, 2 clip catetere e illuminatore	JUNE3000b5-LUXC	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 12mm, 2 clip catetere e illuminatore	JUNE3000b12-LUXC	1 box da 10 pz
Square LUX Connect	Solo frame	Divaricatore Square e illuminatore	JUNE3001-LUXC	1 box da 10 pz
	Kit	Kit Divaricatore Square, 8 retrattori ad uncino con punta acuminata (SHARP) da 5mm, 2 clip catetere e illuminatore	JUNE3001s5-LUXC	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Square, 8 retrattori ad uncino con punta semi-smussa (SEMI-BLUNT) da 5mm, 2 clip catetere e illuminatore	JUNE3001sb5-LUXC	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Square, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 5mm, 2 clip catetere e illuminatore	JUNE3001b5-LUXC	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Square, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 12mm, 2 clip catetere e illuminatore	JUNE3001b12-LUXC	1 box da 10 pz
Slider LUX Connect	Solo frame	Divaricatore Slider e illuminatore	JUNEGX-U-LUXC	1 box da 10 pz
	Kit	Kit Divaricatore Slider, 8 retrattori ad uncino con punta acuminata (SHARP) da 5mm, 2 clip catetere e illuminatore	JUNEGX-U5s-LUXC	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Slider, 8 retrattori ad uncino con punta semi-smussa (SEMI-BLUNT) da 5mm, 2 clip catetere e illuminatore	JUNEGX-U5sb-LUXC	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Slider, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 5mm, 2 clip catetere e illuminatore	JUNEGX-U5b-LUXC	1 box da 10 pz
		Kit Divaricatore Slider, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 12mm, 2 clip catetere e illuminatore	JUNEGX-U12b-LUXC	1 box da 10 pz
Male Kit LUX Connect	Kit	Male KIT composto da: 1x divaricatore Snowman, 1x retrattore ad uncino con punta acuminata da 5mm, 6x retrattori a uncino con punta smussa da 12mm, 2x retrattori a uncino con doppia punta acuminata da 7mm, 2x retrattori con estremità a valva a 3 rebbi, 1 sollevatore del pene ad amaca, 1 clip per catetere e illuminatore	JUNEGX-2020-LUXC	1 box da 1 pz
<b>LUX Connect</b>				
JUNE LUX Connect	Illuminatore	LUX Connect - Illuminatore chirurgico	JUNELUXC1	1 box da 1 pz



Website: [www.junemedical.com/international](http://www.junemedical.com/international)

Email: [international@junemedical.com](mailto:international@junemedical.com)

Tel: +44 (0) 1494 303100

Distribuito in Italia da:



Telefono: +39 011 9723910

E-mail: [info@dimedonline.com](mailto:info@dimedonline.com)